

LAVAPAVETRI SUPERCONCENTRATO

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:

Miscela concentrata di tensioattivi e cosolventi confezionata in bustine monouso per ottenere soluzioni pronte all'uso idonee alla pulizia dei vetri interni ed esterni.

Non lascia aloni

DILUIZIONE ED IMPIEGO:

Modalità d'uso: versare il contenuto della bustina in una bottiglia da 750 mL pulita, aggiungervi acqua, agitare brevemente ed attendere qualche minuto per avere una soluzione pronta all'uso.

Non perforare le bustine e non lasciarle sotto la luce diretta del sole.

Conservarle dentro il loro imballo originario in luogo asciutto.

DATI TECNICI:

stato fisico:	liquido limpido
colore:	blu
odore:	tenue glicolico
sostanza attiva:	>30%
densita' :	0,98 gr/ml
infiammabilita':	> 60° C

Fraresi di rischio:

Etichettatura:

Non necessaria

CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO

50 mL

Alca Chemical S.r.l. a Socio Unico

Strada Carpice, 10/B
10024 Moncalieri (Torino)
Tel: +39 011 646663
E-mail: info@alcachemical.net